

DLM2000 Serie 4-Kanal Mixed-Signal-Oszilloskop

Mehr Bandbreite ...ohne Aufpreis!

Leistungseigenschaften:

- 200 MHz, 350 MHz und 500 MHz analoge Bandbreiten
- 4 Analogeingänge oder umschaltbar auf 3 Analog- und 8-Bit Digitaleingänge
- Abtastrate bis 2,5 GS/s (1,25 GS/s bei 4 Kanälen)
- Bis zu 14 Bandbreitenfilter individuell für jeden analogen Eingang
- Trigger- und Analyseoptionen für CAN, LIN, FlexRay, SPI, I²C & UART (optional)
- 2 Bus-Signale gleichzeitig analysierbar (optional)
- Auto-Setup für eine schnelle Messung auch bei seriellen Bussen
- Deutsche Bedienoberfläche, Anleitung und Online-Hilfe
- Einfache Fernsteuerung und Datenabholung durch die XViewer Software (optional)



Kaufen Sie ein 4-kanaliges DLM2000 Modell und Sie erhalten das nächst höhere Modell mit gleicher Kanalanzahl ohne Aufpreis.

DLM2000 Modell	Sonderpreis	Preisvorteil
DLM2024-Modell (200 MHz) kaufen DLM2034-Modell (350 MHz) erhalten	4.242 €	1.932 €
DLM2034-Modell (350 MHz) kaufen DLM2054-Modell (500 MHz) erhalten	6.174 €	1.764 €

** Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Die Preise verstehen sich Netto zzgl. gesetzl. MwSt. Die Aktion umfasst das Grundgerät ohne Optionen.*

