



超高精度 长时稳定

MT300 数字压力计

Precision Making

Bulletin MT300-01ZH



近百年来，YOKOGAWA始终致力于高品质精准测量解决方案的开发。

在持续满足广大客户应用需求的同时，我们的测量技术也得到了不断的积累和改进。在过去的40多年中，我们开创了无数压力测量技术，即使在今天，许多政府和标准组织也将这些技术作为事实上的业界标准。新型MT300能提供高质可靠的压力测量，以满足当今高标准的压力测量需求。

MT300提供如下功能：

专有技术 – 横河专有的硅谐振传感器技术实现了0.01%的高测量精度，并提供12个月的精度长期稳定性。

操作性强 – 凭借高速、高分辨率和同步测量，MT300可满足各种行业应用需求，而不仅限于压力测量。

值得信赖 – 横河的高质量高性能标准可使工程师对测量结果满怀信心。

产品选型

根据您的应用需求从各种型号中进行选择。

		
表压型	绝压型	差压型
6量程	3量程	4量程
10kPa 200kPa 1000kPa 3500kPa 16MPa NEW 70MPa NEW ^{*1}	130kPa 700kPa NEW 3500kPa NEW	1kPa 10kPa 130kPa 700kPa

^{*1} 密封表压机型

超高精度 长时稳定

压力测量相对精度: 0.01%

精度保证期限: 12个月


横河专有的硅谐振传感器技术实现了相对精度为0.01%的高测量精度。此外，凭借多年积累的测量数据所提供的长期稳定性能，我们可以确保12个月的测量精度。

显示丰富信息的彩色显示屏


使用彩色点阵LCD, 能够以高分辨率和高可见度来显示测量数据和分析结果。



差压型



前面板/后面板



- 1 压力输入接口^{*1}
- 2 显示压力范围
- 3 直接键
- 4 菜单键
- 5 软键
- 6 24VDC输出和DCV/DCA测量端子 (选择/DM选项时)
- 7 受压部参考点选择

- 8 压力输入接口^{*1}
- 9 显示压力范围
- 10 D/A输出端子 (选择/DA选项时)
- 11 比较器输出端子 (选择/DA选项时)
- 12 GP-IB接口
- 13 以太网端口

- 14 USB端口
- 15 外部触发/同步信号输入端子
- 16 同步信号输出端子


^{*1} 1位于前后面板。但是, 禁止在两边的接口同时输入。
选择差压机型时, 两侧各有两个输入端口。对于 -G08 (70MPa量程), 输入接口仅位于后面板上。

满足各种行业应用需求的多种功能

高精度测量

高分辨率显示(选择/R1选件时。)

通过使用高分辨率显示，可以更准确直观地显示压力测量值。此外，尤其是在校准环境中，提高的分辨率可以降低整个校准过程的不确定性。



高速测量
(选择/F1选件时。)


快速的压力变化和瞬态响应需要高速可靠的测量。根据具体应用，可以从常速、中速或高速这三种不同的模式中选择需要的测量速度。

同步测量

使用同步功能，可以收集数据并显示多个设备的测量值。可以精确可靠的高速获取并关联测量值。

应用:

在真空吸尘器的性能测试中，吸力是使用均压容器中的吸气量和真空度来计算的。进气量可以通过皮托管测量压差来获得，而真空度则可通过测量绝对压力来获得。使用/F1选件，通过同步测量来自两个MT300的值，可以高速捕获动态特性并获得精确结果。



真空吸尘器吸力测试

支持高效工作

泄漏测试

泄漏测试功能可用于测量检测期间的压力变化或泄漏率。它可用于检查压力测量系统的密封性或完整性。


Start	100.000	@01:00:00	Delta	0.020	Time
Stop	99.980	@01:02:00	Rate	0.010/min	00:02:00
FncMode					
LeakTest	Time		Start	Stop	

Start: 启动时的压力值和时间
Stop: 停止时的压力值和时间
Time: 测量时间
Delta: 启动和停止之间的压差值
Rate: 每分钟的压差值变化
泄漏率 = $\frac{(\text{启动值}) - (\text{停止值})}{\text{泄漏测试时间(分钟)}}$

刻度

刻度功能可为测量值指定特定的系数。根据具体应用，可以显示自己的转换值。比例系数A和偏置B由以下公式得出。设置上下范围限制的比例值。

$y = Ax + B$



*如果改变了单位，则重新设置比例系数A和偏置B。

统计处理

可以对获取的数据进行统计处理。可找到并显示测量数据的最大值、最小值、平均值和标准偏差。检测到错误数据时，可以记录并显示测量范围内错误数据的数量。


Max	100.020	AVG	99.998	ERR	0
Min	99.980	σ	0.014	NUM	400
FncMode			Start	Stop	
Statistics					

Max: 最大值
Min: 最小值
AVG: 平均值
 σ : 标准偏差
ERR: 错误数据数量

支持连接外部设备

D/A输出(选择/DA选件时)


数模转换(D/A)选件可轻松将测得的压力值通过外部端子输出到测量系统或记录仪。可以结合/F1选件，将输出更新间隔设置为250 μ s (在中速/高速模式下)。



测量模式下的波形差异示例

D/A刻度(选择/DA时)

压力测量范围内的任何量程均以D/A输出范围的满刻度输出。可以高分辨率捕捉压力的微小变化。



测量大气压力的微小变化

支持现场设备校准和维护

- 输出24VDC为变送器供电
- 测量变送器输出(选择1 ~ 5V或4 ~ 20mA)
- 内置通信电阻，可实现ON/OFF切换。

选择/DM选件时，以上功能可用。

- 可以在没有交流电源的情况下将其取出，通过锂离子电池进行供电。

运行时间: 所有功能打开时约6小时

充电时间: 约6小时

选择/EB选件或订购后将其添加为附件时，以上功能可用。

倾斜警报和倾斜校正(绝压机型)

倾斜警报

此功能用于确定绝压机型主机的定向状态并显示警告。

倾斜校正

当绝压机型主机垂直使用时，此功能可校正测量压力值的偏差(影响量)。

指示

蓝色值: 仪器安装在适当的方向, 且倾斜校正开启。

红色值: 安装方向和倾斜校正开/关状态的组合不合适。

		垂直方向	水平方向
倾斜警报 开启	倾斜校正 开启	100.000 kPa	100.300 kPa
	倾斜校正 关闭	99.700 kPa	100.000 kPa

倾斜警报和倾斜校正示例

高性能可靠运行

横河专有的自主研发硅谐振传感器可实现高精度、高分辨率和高稳定的压力测量系统。

横河专有硅谐振传感器具备出色的特性,可满足进行“精确测量”所需的条件,例如稳定性、可重复性、灵敏度和温度特性。


高灵敏度、高分辨率和出色的长期稳定性

振荡器处于真空中,这减少了振动能量的分散。再加上单晶硅优秀的灵活性,使其能够获得高品质因数。

超低的温度依赖性

使用两个振荡器,通过两个独特的振荡计数之间的差别来推导出压力。使用这种工作结构,可以抵消外部环境(比如环境温度)的影响。此外,振荡器处于真空中,因此它们不受湿度的影响。

硅谐振传感器结构图



硅谐振传感器

国家计量机构的措施

国际比较

基于横河数字压力表的增强性能和长期稳定的评估结果,横河压力传感器和MT系列被许多CC级和区域级(例如APMP)压力标准进行国际比较时用作“转换标准”。

* 转换标准:
该标准用于对标转换设备。




应用

高精度和高分辨率确保稳定测量

使用压力平衡进行压力校准


在校准中使用压力平衡时，必须连接压力计，以确认正确生成了校准值。另外，必须进行大气压测量，以确认大气压对校准结果造成的影响。MT300最适合在需要高精度、长期稳定性和高分辨率这类应用中使用。



高速测量快速变化的压力

空调评估

通过测试气流测量喷嘴前后的压差和空气温度/湿度，来计算空调的制冷和制热性能。测试必须在平衡状态下进行，并且需要测量内部和外部压力。带/F1选件的MT300可以测量快速变化的压力。




用一台设备测量压力损耗

测量电动汽车水冷系统中的冷却液流动压力损失

电动汽车(EV)中有许多设备需要温度控制，如电机、电池和电源控制单元。由于每个设备产生的热量不同，最佳温度也不同，因此一辆汽车通常配备多个冷却系统。随着电动汽车性能的提高，冷却系统的重要性也随之增加。

在设计和开发水冷系统时，必须测量冷却液流动路径中的压力损失。

MT300多种差压机型具有出色的量程和分辨率，只需一台设备即可对各种应用进行高精度测量。



更多应用，请访问官网。



规格

压力测量规格
表压机型

型号				-G01	-G03	-G05	-G06	-G07	-G08 ⁹⁾			
量程				10kPa	200kPa	1000kPa	3500kPa	16MPa	70MPa			
保证精度范围		正压		0kPa ~ 10kPa	0kPa ~ 200kPa	0kPa ~ 1000kPa	0kPa ~ 3500kPa	0kPa ~ 16000kPa	0kPa ~ 70000kPa			
		负压 ¹⁴⁾		—10kPa ~ 0kPa	—90kPa ~ 0kPa	—90kPa ~ 0kPa	—90kPa ~ 0kPa	—	—			
读数范围				—12kPa ~ 12kPa	~ 240kPa	~ 1200kPa	~ 4200kPa	~ 19200kPa	~ 77000kPa			
显示分辨率				0.0001kPa	0.001kPa	0.01kPa	0.01kPa	0.1kPa	0.01kPa			
		选择/R1选项时		0.00001kPa	0.0001kPa	0.001kPa	0.001kPa	0.01kPa	—			
允许输入				2.7kPa (绝压) ~ 50kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 500kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 3000kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 4500kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 21MPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 98MPa (表压)			
精度	测量模式	常速 ^{6,7)}	正压	相对精度 ¹⁾	满刻度的±0.01%	25kPa ~ 200kPa: ± (读数的0.008% + 0.002kPa) 0kPa ~ 25kPa: ± 0.004kPa	± (读数的0.01% + 0.03kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.01% + 0.09kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.008% + 1.4kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.008% + 5.0kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值 ¹⁰⁾		
				绝对精度	± (读数的0.015% + 0.0015kPa)	25kPa ~ 200kPa: ± (读数的0.02%) 0kPa ~ 25kPa: ± 0.005kPa	100kPa ~ 1000kPa: ± (读数的0.02% + 0.03kPa) 0kPa ~ 100kPa: ± 0.05kPa	± (读数的0.02% + 0.10kPa)	± (读数的0.02% + 1.5kPa)	± (读数的0.02% + 6.0kPa) ¹⁰⁾		
			负压	相对精度 ¹⁾	± (读数的0.1% + 0.0050kPa)	± (读数的0.2% + 0.040kPa)	± (读数的0.2% + 0.04kPa)	± (读数的0.2% + 0.04kPa)	—			
				绝对精度	± (读数的0.2% + 0.0100kPa)	± (读数的0.2% + 0.080kPa)	± (读数的0.2% + 0.08kPa)	± (读数的0.2% + 0.08kPa)	—			
		中速 ³⁾		± 0.0020kPa		± 0.026kPa		± 0.14kPa		± 0.60kPa		—
		高速 ³⁾		± 0.0060kPa		± 0.065kPa		± 0.35kPa		± 1.50kPa		—
		读数更新间隔 ⁴⁾	测量模式	常速	250ms							
				中速 ³⁾	100ms							
高速 ³⁾	100ms								—			
响应时间 ⁵⁾	测量模式	常速	≤ 2.5s									
		中速 ³⁾	≤ 200ms								—	
		高速 ³⁾	≤ 100ms								—	
温度影响		正压	± (读数的0.001% + 0.00015kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0013kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.007kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.03kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.16kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.7kPa)/°C				
			± (读数的0.001% + 0.00015kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	—	—				
			负压	± (读数的0.001% + 0.00015kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0008kPa)/°C	—	—			
放置位置的影响 (零点漂移)		向前或向后倾斜90度	± 0.01kPa	± 0.013kPa	± 0.07kPa	± 0.3kPa	≤ ± 1kPa	≤ ± 1kPa				
		向左或向右倾斜30度	± 0.25kPa	± 0.26kPa	± 0.35kPa	± 0.3kPa	≤ ± 1kPa	≤ ± 1kPa				
重量(主单元)			约7.0kg	约6.2kg	约6.2kg	约6.2kg	约6.2kg	约5.0kg				
内部容积			约12cm ³					约6cm ³				

绝压机型

型号				-A03	-A05	-A06
量程				130kPa (绝压)	700kPa (绝压)	3500kPa (绝压)
保证精度范围				0kPa (绝压) ~ 130kPa (绝压)	0kPa (绝压) ~ 700kPa (绝压)	0kPa (绝压) ~ 3500kPa (绝压)
读数范围				~ 156kPa	~ 840kPa	~ 4200kPa
显示分辨率		选择/R1选项时		0.001kPa	0.01kPa	0.01kPa
				0.0001kPa	0.001kPa	0.001kPa
允许输入				1Pa (绝压) ~ 500kPa (绝压)	1Pa (绝压) ~ 3000kPa (绝压)	1Pa (绝压) ~ 4500kPa (绝压)
精度 ²	测量模式	常速 ^{6,7}	相对精度 ¹	± (读数的0.01% + 0.005kPa)或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.008% + 0.04kPa)或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.01% + 0.14kPa)或满刻度的±0.01% 取较低值
校准后12个月 零位校准后, 23±3°C温度下测试			绝对精度	± (读数的0.03% + 0.006kPa)	± (读数的0.03% + 0.07kPa)	± (读数的0.03% + 0.35kPa)
		中速 ³	± 0.026kPa		± 0.14kPa	± 0.70kPa
		高速 ³	± 0.065kPa		± 0.35kPa	± 1.75kPa
读数更新间隔 ³	测量模式	常速	250ms			
		中速 ³	100ms			
		高速 ³	100ms			
响应时间 ⁴	测量模式	常速	≤ 2.5s			
		中速 ³	≤ 200ms			
		高速 ³	≤ 50ms		≤ 70ms	≤ 150ms
温度影响			± (读数的0.001% + 0.0013kPa)/°C		± (读数的0.001% + 0.007kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.03kPa)/°C
放置位置的影响(零点漂移)		向前或向后倾斜90度	± 0.65kPa			
		向左或向右倾斜30度	± 0.26kPa			
		使用支座时	± 0.1kPa			
重量(主单元)			约6.0kg			
内部容积			约12cm ³			

差压机型

型号		-D00	-D01	-D03	-D05
量程		1kPa	10kPa	130kPa	700kPa
保证精度范围 (高压 ≥ 低压)		0kPa ~ 1kPa	0kPa ~ 10kPa	0kPa ~ 130kPa	0kPa ~ 700kPa
读数范围		-1.2kPa ~ 1.2kPa	-12kPa ~ 12kPa	-156kPa ~ 156kPa	-156kPa ~ 840kPa
显示分辨率		0.00001kPa	0.0001kPa	0.001kPa	0.01kPa
	选择/R1选件时	----- 0.00001kPa	----- 0.00001kPa	----- 0.0001kPa	----- 0.001kPa
允许输入		1Pa (绝压) ~ 50kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 50kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 500kPa (表压)	2.7kPa (绝压) ~ 1000kPa (表压)
精度 ^{*,7} 校准后12个月 零点校准后, 23±3°C 温度下测试	相对精度 ¹	± (读数的0.01% + 0.00025kPa)	满刻度的±0.01%	± (读数的0.01% + 0.005kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值	± (读数的0.01% + 0.03kPa) 或满刻度的±0.01% 取较低值
	绝对精度	± (读数的0.02% + 0.00030kPa)	± (读数的0.015% + 0.0025kPa)	25 ~ 130kPa: ± (读数的0.02% + 0.013kPa) 0 ~ 25kPa: ±0.018kPa	100 ~ 700kPa: ± (读数的0.02% + 0.10kPa) 0 ~ 100kPa: ±0.12kPa
读数更新间隔 ⁴		250ms			
响应时间 ²		≤ 5s	≤ 2.5s	≤ 2.5s	≤ 2.5s
静压影响(零点漂移)		± 0.00015kPa/50kPa (表压)	± 0.0005kPa/50kPa (表压)	± 0.008kPa/500kPa (表压)	± 0.04kPa/1000kPa (表压)
温度影响		± (读数的0.001% + 0.00005kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.00015kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.0013kPa)/°C	± (读数的0.001% + 0.007kPa)/°C
放置位置的影响(零点漂移)	向前或向后倾斜 90度	± 0.005kPa	± 0.010kPa	± 0.013kPa	± 0.07kPa
	向左或向右倾斜 30度 ⁸	± 0.05kPa	± 0.25kPa	± 0.26kPa	± 0.35kPa
重量(主单元)		约7.2kg	约7.2kg	约7.2kg	约7.2kg
内部容积		约12cm ³ (H和L侧)			

共同规格(表压机型、绝压机型和差压机型)

测量部分材料	隔膜: Hastelloy C276;测量室/内部管道/输入接口的法兰: 不锈钢(JIS SUS316);O型环: 氟橡胶或氯丁橡胶;金属垫片: 不锈钢(JIS SUS316L) ¹¹
泄漏率	≤ 10 ⁻⁶ Pam ³ /s
适用流体	气体和液体(非易燃、非易爆、无毒、无腐蚀流体) 本仪器不适用于压力设备指令Directive 2014/68/EC Article 13(1)a中列出的物质和混合物。
流体温度	5°C ~ 50°C (选择-D00时10°C ~ 35°C)
液体粘稠度	≤ 5 × 10 ⁻⁶ m ² /s
压力传感器	硅谐振传感器
压力传感元件	隔膜
读数单位	仅Pa、hPa、kPa、MPa、mbar、bar和atm; 或者增加mmHg、inHg、gf/cm ² 、kgf/cm ² 、Torr、psi、mmH ₂ O@4°C、mmH ₂ O@20°C、ftH ₂ O@4°C、ftH ₂ O@20°C、inH ₂ O@4°C和inH ₂ O@20°C
输入接口	Rc1/4母螺纹、NPT1/4母螺纹、VCO ¹¹ 1/4" 公螺纹或1/2" NPT公螺纹(订购时指定); 位于前后面板。但是, 禁止在两边的接口同时输入。 ¹³

*1: 相对于横河工作标准的测量值。

*2: 不含零点的长期稳定性。

*3: 选择/F1选件时, 可以从常速、中速和高速中选择测量模式。
将各值增加到常速测量模式下的精度上。

*4: 通信输出数据的间隔与读数更新间隔相同。

*5: 响应时间测量条件

- 响应时间是指从变化开始到读数稳定至其最终值±1%以内时的时间间隔。
- 输入部分处于无负载状态时, 测试压力计在达到其满刻度值时打开至大气压。在-A03机型中, 测试压力计在0刻度时打开至大气压。
在-G07和-G08机型中, 测试压力计在3500kPa时打开至大气压。
- 使用D/A转换输出进行测量。
- 测量积分时间≥ 1500ms。(选择-D00时时间为4000ms。)

*6: 测量积分时间≥ 1500ms。(选择-D00时时间为4000ms。)

*7: 当测量积分时间为250ms时, 将以下值增加到每个测量精度上。(选择-D00时≤ 2500ms)

- G01: ±0.0007kPa -A03: ±0.006kPa -D00: ±0.00070kPa
- G03: ±0.006kPa -A05: ±0.04kPa -D01: ±0.0007kPa
- G05: ±0.04kPa -A06: ±0.06kPa -D03: ±0.006kPa
- G06: ±0.06kPa -D05: ±0.04kPa
- G07: ±0.6kPa
- G08: ±3.0kPa

*8: 选择-D00时向左或向右倾斜5度。

*9: -G08为密封表压机型。

*10: 不含零点的稳定性。

*11: 仅用于-G07。

*12: 选择-P3时附带相应接口。

*13: 在-G08机型中, 输入接口仅位于后面板上。

*14: -G03、-G05和-G06的负压检查点仅为-80kPa。

其他规格

比较器输出	
显示区域	主LCD显示屏
输出信号	HI/IN/LO
目标值	压力测量值
判断间隔	每次触发

外部触发	
触发模式	内部触发、外部触发和同步触发
触发源	内部触发: 读数更新间隔(间隔: 100ms或250ms) 外部触发: 触发键、外部输入(TRIG IN/SYNC IN)或通信指令 同步触发: 外部输入(TRIG IN/ SYNC IN)
触发I/O范围	-0.3V ~ 5.5V
触发输入电平	高: ≥ 2.5V, 低: ≤ 0.8V
触发边沿	下降沿
触发输出电平	高: ≥ 3.5V, 低: ≤ 0.45V
端子	输入(TRIG IN/ SYNC IN): BNC 输出(SYNC OUT): BNC

同步测量	
同步设备	菊链式连接最多可支持4台设备
同步精度	主设备和从设备之间的触发延迟: 最长2.5ms

数据存储	
数据存储模式	自动存储或手动存储
自动存储间隔	中速或高速测量模式: 0.1s/0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s/2min/5min 常速测量模式: 0.25s/0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s/2min/5min
存储数据	存储日期、压力测量值、DMM测量值(选择/DM选项时)和各个参数
每个文件的最多数据量	10000个数据
数据项总数	30000个数据
最多文件数	200个文件

偏置功能	
表压和差压机型的零偏置	零位校准
绝压机型的零偏置	绝对零位校准和包含数据偏置的绝对零位校准

倾斜校正功能(绝压机型)	
倾斜警报	判断仪器的定向状态并发送警报通知
倾斜校正	校正测量压力值的偏置(校正值和参考值设置)

相对值显示	
以测量值作为基准, 以设定值作为基准	

算数函数	
%ERROR、缩放和泄漏测试	

统计处理功能	
最大值、最小值、平均值和标准偏差	

一般规格	
显示	显示器 4.3英寸TFT彩色LCD (480 × 272点) * LCD上可能有一些像素不亮或常亮(缺陷像素总数不超过5个)。 压力值位数 最长6位(选择/R1选项时最长7位) DMM值位数 5位(选择/DM时)
预热时间	最少5分钟
操作温度/湿度范围	5 ~ 40°C, 20 ~ 80% RH (不结露) 选择-D00时: 10 ~ 35°C, 20 ~ 80% RH (不结露)
操作海拔高度	≤ 2000m
存放温度	-20°C ~ 60°C (不结露)
电源	AC电源或锂电池(739883), 带电池盖(269918)

AC额定功率	AC额定功率 100 ~ 120VAC/200 ~ 240VAC, 50/60Hz	
	允许的电源电压范围 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC	
	允许的电源频率范围 47 ~ 63Hz	
电池(739883)	电池类型	锂电池
	工作时间	所有功能打开时约6小时
	充电时间	约6小时
	安装	电池组和电池盖安装在仪器顶部
功耗	压力测量模式下: 100V电源线时最大25VA;200V电源线时最大40VA 充电模式下: 100V电源线时最大80VA;200V电源线时最大100VA	
外部尺寸(不含突出部分)	主单元: 约213mm (W) × 132mm (H) × 350mm (D) 电池 + 电池盖: 约87mm (W) × 31mm (H) × 304mm (D)	
重量	主机: 详见压力测量部分的“重量(主机)” 电池 + 电池盖: 约720g	

接口		
USB-PC连接端子	接口	USB B型接口 × 1
	电气特性规格	符合USB Rev. 2.0
	支持的传输标准	高速(480Mbps)、全速(12Mbps)
	支持的设备	USB-FUNCTION接口 USBTMC-USB488 (USB测试测量等级版本1.0)
	虚拟串行端口	CDC (通信设备类)
	存储	USB Mass Storage Class Ver. 1.1
以太网	接口	RJ-45接口 × 1
	电气特性规格	符合IEEE 802.3
	传输方式	以太网(100BASE-TX/10BASE-T)
	传输速度	最高100Mbps
	协议	TCP/IP
	支持服务	DHCP/VXI-11
GP-IB	电气特性规格	符合IEEE标准。488-1978 (JIS C 1901-1987)
	功能规格	SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0
	协议	符合IEEE 488.2-1992标准
	地址	0 ~ 30

/DM (选件)	
DCV/DCA测量	
测量范围	DCV: DC 5V DCA: DC 20mA
保证精度范围	DCV: 0 ~ ±5.25V DCA: 0 ~ ±21mA
读数范围	DCV: 0 ~ ±6V DCA: 0 ~ ±24mA
显示分辨率	DCV: 0.0001V DCA: 0.001mA
校准后12个月, 23±3°C温度下测试	DCV: ±(读数的0.015% + 0.5mV) DCA: ±(读数的0.015% + 3μA)
测量间隔	平均设为OFF时约300ms
响应时间	平均设为OFF时约500ms
允许的最大输入	DCV: ±30V DCA: ±100mA
输入阻抗	DCV: 约1MΩ DCA: 约10Ω
温度影响	±(读数的0.01% + 2个字)/10°C
CMRR	≥ 100dB (50/60Hz, Rs=1kΩ)
NMRR	≥ 60dB (50/60Hz)
端子	插入式端子[4mm直径香蕉插头(母接头)]
24VDC输出	
输出电压, 输出电流	通信电阻设为OFF时24V±1VDC, 24mA 通信电阻设为ON时24V±6VDC, 20mA
最大输出电流	30mA (电流限制约40mA)
负载电容	≤ 0.1μF
通信电阻	250Ω ON/OFF
端子	插入式端子[4mm直径香蕉插头(母接头)]


任何测量端子和接地端子之间的最大允许电位差为42Vpeak。

/DA (选件)	
D/A转换	
输出电压	DC 2V量程、DC 5V量程可切换
D/A刻度设置	以输出量程的满刻度输出测量范围内的任何量程(在两点模式或直接输入模式下设置)
保证精度范围	DC 2V量程: 0 ~ ±2V DC 5V量程: 0 ~ ±5V
输出分辨率	16位
输出范围	约量程的±120%
校准后12个月, 23±3°C温度下测试时的输出精度	关闭动态模式时, 压力精度增加满刻度的±0.05%
读数更新间隔	打开动态模式时 ¹ 关闭D/A刻度时, 满刻度的±0.5% 满刻度的±0.7%(当选择-G01时)
	打开D/A刻度时, 压力精度增加满刻度的±0.5% 压力精度增加满刻度的±0.7%(当选择-G01时)
	关闭动态模式时, 选择中速模式或高速模式时约0.25ms。 选择常速模式时约2ms
	打开动态模式时 ¹ 约0.25ms
响应时间 ²	关闭动态模式时, 与“压力测量规格”部分中指定的响应时间相同。
	打开动态模式时 ¹ 与高速测量模式指定的响应时间相同。
输出阻抗	≤ 0.1Ω
温度影响	±(满刻度的0.005%)/°C
负载电阻	≥ 10kΩ
负载电容	≤ 0.1μF
端子	BNC
比较器输出	
输出信号	HI/IN/LO, BUSY
输出范围	-0.3V ~ 5.5V
输出电平	高: ≥ 3.5V, 低: ≤ 0.45V
端子	可拆卸端子插头(带/DA选件机型的标准附件)

*1: 选择/F1选件时, 可以从常速、中速和高速中选择测量模式。
*2: 响应时间是指从变化开始到读数稳定至其最终值±1%以内时的时间间隔。
D/A转换端子和接地端子之间的最大允许电位差为42Vpeak。
比较器输出的GND接地。

尺寸

单位: mm



型号和后缀代码

型号	后缀代码	说明
MT300		数字压力计
压力类型和范围	-G01	10kPa量程 表压型
	-G03	200kPa量程 表压型
	-G05	1000kPa量程 表压型
	-G06	3500kPa量程 表压型
	-G07	16MPa量程 表压型
	-G08 ^{*1}	70MPa量程 表压型
	-A03	130kPa量程 绝压型
	-A05	700kPa量程 绝压型
	-A06	3500kPa量程 绝压型
	-D00	1kPa量程 差压型
	-D01	10kPa量程 差压型
	-D03	130kPa量程 差压型
	-D05	700kPa量程 差压型
压力单位	-U1	Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar, atm
	-U2	Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar, atm, mmHg, inHg, gf/cm ² , kgf/cm ² , Torr, psi, mmH ₂ O@4°C, mmH ₂ O@20°C, ftH ₂ O@4°C, ftH ₂ O@20°C, inH ₂ O@4°C, inH ₂ O@20°C
输入接口	-P1	Rc 1/4" 母螺纹
	-P2	1/4" NPT母螺纹
	-P3	VCO 1/4" 公螺纹
	-P4 ^{*2}	1/2" NPT母螺纹
电源线	-D	符合UL/CSA标准和PSE
	-F	VDE/韩国标准
	-Q	英国标准
	-R	澳大利亚标准
	-H	中国标准
	-N	巴西标准
	-T	中国台湾标准
	-B	印度标准
选件	-U	IEC插头B型
	/F1 ^{*3}	测量模式切换功能 (常速、中速或高速)
	/DM ^{*4}	DCV/DCA测量, 24VDC输出
	/DA	D/A转换输出
	/R1 ^{*5}	显示分辨率增加一位
	/EB	电池 + 电池盖

*1: -G08为密封表压机型。
*2: 选择-G08时, -G08只能选择-P4。
*3: -G07、-G08或差压机型不可选。
*4: 表压机型和绝压机型上可选。
*5: -G08或-D00上不可选。

注意

● 使用产品前务必仔细阅读操作手册，以保障操作正确与安全。

■ 本样本中出现的其他公司名或产品名是相应公司的商号、商标或注册商标。

横河为保护全球环境采取的措施

- 横河的电子产品均在经过ISO14001认证的工厂里开发和生产。
- 横河的电子产品均按照横河公司制定的“产品设计环境保护指南”和“产品设计评定标准”进行设计。

本产品为符合辐射标准EN61326-1和EN55011的A级产品(工业环境用)。
如果在家庭环境中使用可能会产生辐射, 请采取适当措施予以防护。

YOKOGAWA

横河测量技术(上海)有限公司

上海市长宁区天山西路799号603室

北京分公司 北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼哈德门中心西塔1204室

深圳分公司 深圳市福田区益田路6009号新世界中心1405室

内容如有更改, 恕不提前通知。

附件

型号	名称	说明
269918	电池盖 ^{*1}	MT300用电池盖
739883	电池 ^{*1, *2}	锂电池
99045	转换适配器	接线柱(红-黑 带单片金属片)
99046	转换适配器	接线柱(红-红 带单片金属片)
366921	转换适配器	BNC (插头) - 接线柱(红-黑)
91080	转接头	R 1/4" 公螺纹转1/8" NPT母螺纹 (用于-P1)
91081	转接头	R 1/4" 公螺纹转1/4" NPT母螺纹 (用于-P1)
91082	转接头	1/4" NPT公螺纹转1/8" NPT母螺纹 (用于-P2)
91083	转接头	1/2" NPT公螺纹转1/8" NPT母螺纹 (用于-P4)
91086	转接头	1/2" NPT公螺纹转1/4" NPT母螺纹 (用于-P4)
91087	转接头	1/2" NPT公螺纹转Rc 1/4" 母螺纹 (用于-P4)
B9984BW	接口组装套件	使用φ4mm × φ6mm PVC管材(用于-P2)
B9984BY	接口组装套件	使用φ4mm × φ6mm PVC管材(用于-P1)
701963	便携包	软便携包

*1: 包含在/EB选件中。
*2: 电池(739883)需要使用电池盖(2669918)。

相关产品

MC100 气动压力标准

- 基本精度: 满刻度的0.05%
- 输出范围: 0 ~ 200kPa/0 ~ 25kPa
- 分段输出、自动步进输出和扫描输出。
- 供应压力
0 ~ 200kPa量程机型: 280kPa ± 20kPa
0 ~ 25kPa量程机型: 50kPa ± 10kPa



CA700 压力校准器

- 基本精度: 读数的0.01%
- 最宽量程: 200kPa表压型/1000kPa表压型
3500kPa表压型
- 可测量气体和液体。
- 可以通过从24V DC电源向变送器供电来测量DC mA信号。



PM100 CA700用外部压力传感器

- 基本精度: 读数的0.01%
- 0.0001MPa级别中具有最高分辨率
- 多量程:
16MPa机型: 单个设备中提供7MPa/10MPa/16MP三个量程。
70MPa机型: 单个设备中提供25MPa/50MPa/70MPa三个量程。



技术支持与服务热线: 400 820 0372
官网: <https://tmi.yokogawa.com/cn>

电话: 021-22507676
电话: 010-85221699
电话: 0755-83734456



关注官方微信公众账号