


升级啦！GM10数采仪标准软件R2版发布

YOKOGAWA 横河测试测量 2018-11-21

正在使用横河数据采集仪GM10(包括GP10/GP20)的同学注意了，我们去年发布了GM10标准版软件，不再有JAVA问题的困扰，而且集多种功能于一身，方便易用，受到了大家的一致好评。



今年我们再接再厉，对标准版软件进行了重大更新，发布了R2.01.01版，功能更加完善，更加强大。主要提升包含以下几点：

1

除原有模块外，支持GM10新增模块（蓝色部分）

模块型号	模块名
GX90XA-U2	通用模块
GX90XA-C1	电流模块
GX90XA-L1	低耐压模块
GX90XA-T1	抗干扰模块（继电器）
GX90YD	数字输出模块
GX90XD	数字输入模块
GX90XA-R1	4线制RTD/电阻
GX90XA-V1	高耐压模块
GX90XA-H0	高速模块
GX90XP	脉冲模块

2

新增标准功能：

- 光标区间统计功能
- 数值列表和报警列表显示
- 高速模式和双周期模式

3

增加了3个选项功能

- CAN总线数据采集功能（/CAN选项）
- 用户自定义报表功能（/RP选项）
- 温升稳定条件判定功能（/TS选项）


升级后GM10数据采集仪和配套的标准软件更加适合以下应用场合：
汽车空调系统测试和能量流测试，以及其他需要将温度和CAN数据同时采集的测试。

升级亮点：CAN总线数据采集功能

通过CAN功能选项，GM10(或者GP10/GP20)可以将CAN总线中传输的如汽车引擎温度、转速等物理量提取出来，和其他模拟量同步记录。

- 每台GM10可以连接两个专用CAN适配器，
- 每个CAN适配器连接一个CAN端口并提取最多100个CAN消息。
- 使用GA10软件还可以实现更多CAN端口和更多CAN消息的采集。

GM10 CAN总线数据采集系统配置



关于我们

上海横河国际贸易有限公司作为日本横河电机株式会社的全资子公司全面负责YOKOGAWA测试仪器仪表在华销售、技术支持、售后服务等一条龙业务。主要产品涵盖YOKOGAWA波形类、电功类、光通讯类、记录类现场在线类测试仪表，是多方位综合通用仪器销售公司和全方位科技公司。

点击下方阅读原文，下载正版升级软件！

[阅读原文](#)