


リーフレット

DL950 絶縁計測パッケージ

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発



スコープコーダ DL950


高電圧の計測器選定でお困りはありませんか？

- どのような計測器を選定すれば良いかわからない
- 電源やインバータなどの高電圧信号を安全に測定したい
- 高価な差動プローブを使わず、測定点の電位を気にせずに測定したい

高電圧を安全かつ安価に測定したいときに、絶縁・多チャネルのDL950が便利です


使用用途に合わせて以下の構成から選択してください。

絶縁の計測器を先ずは導入したい




2ch 絶縁 導入基本計測セット

多チャネル・絶縁の計測器を導入をしたい



32ch 高分解能・絶縁 電圧計測セット

高速サンプリング・絶縁の計測器を導入をしたい



16ch 高分解能・高速サンプリング・絶縁 電圧計測セット

LF_DL950_BasicPack-00JA
Rev.3 2026/8/17

リーフレット

DL950 絶縁計測パッケージ

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発


2ch 絶縁 導入基本計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 800V、12ビット、10MS/sによる同時計測

特徴的機能

- オートセットアップ機能
 - 入力信号から、最適な縦軸と横軸を自動設定、波形を表示
- 2か所ズーム
 - 2か所の異なる拡大率の同時ズーム表示
 - 原因と結果などの解析に効果的
- ヒストリ機能
 - トリガ波形を最大5000枚自動保存
 - 後から波形を検索、解析が可能
 - トリガ条件の再設定、再測定が不要



スコープコーダ DL950

基本セット価格：¥1,020,000 (税抜き)

DL950：¥842,000

形名	品名	数量
DL950-D-HJ	DL950 スコープコーダ (1Gポイントメモリー)	1

プラグインモジュール：¥116,000

形名	品名	数量
720250	高速 10MS/s 12ビット 絶縁モジュール	1

アクセサリ：¥62,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	2

LF_DL950_BasicPack-011A
Rev.3 2026/8/17

リーフレット

DL950 絶縁計測パッケージ (多チャンネル版)

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発

32ch 高分解能・絶縁 電圧計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 600V、16ビット、1MS/sによる同時計測
- 複数台同期機能*による最大 160ch 同時計測
* /C50 オプション

特徴的機能

- 柔軟な表示フォーマット
 - 1、2、3、4、5、6、8、12、16分割表示
 - T-Y波形に加え、ズーム、FFT、X-Yなども同時表示
- 表示グループ
 - チャンネルを4つの表示グループに登録、選択したグループのみ表示可能
 - 1つの表示グループあたり最大64波形を表示
- 2か所ズーム
 - 2か所の異なる拡大率の同時ズーム表示
 - 原因と結果などの解析に効果的



スコープコーダ DL950

基本セット価格：¥3,026,000 (税抜き)

DL950：¥842,000

形名	品名	数量
DL950-D-HJ	DL950 スコープコーダ (1Gポイントメモリー)	1

プラグインモジュール：¥1,688,000

形名	品名	数量
720254	4CH 1MS/s 16ビット 絶縁モジュール	8

アクセサリ：¥496,000


形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	16

LF_DL950_BasicPackMultiCh-011A
Rev.3 2026/8/17

リーフレット

DL950 絶縁計測パッケージ (高速サンプリング版)

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発、半導体検査



スコープコーダ DL950

16ch 高分解能・高速サンプリング・絶縁 電圧計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 1000V、14ビット、200MS/sによる同時計測
- 複数台同期機能*による最大80ch同時計測
* /C50 オプション

特徴的機能：リアルタイム演算

- ハードウェアによるリアルタイム演算
 - PCに全データを転送しての後解析が不要
 - 演算結果のみPCへ転送することで、データ転送時間を大幅短縮
- 豊富な演算関数
 - 微積分、PWM復調、回転角度、電気角、レゾルバ、包絡線など
- 演算結果によるトリガが可能
- デジタルフィルター
 - 最大16チャンネル同時演算
 - 種類：移動平均、Gauss、Sharp、IIR、IIR-Lowpass

基本セット価格：¥5,430,000 (税抜き)

DL950：¥1,662,000

形名	品名	数量
DL950-D-HJ	DL950 スコープコーダ (1Gポイントメモリー)	1
/M2	メモリー拡張8Gポイント	
/G03	リアルタイム演算	

プラグインモジュール：¥3,272,000

形名	品名	数量
720212	高速 200MS/s 14ビット 絶縁モジュール	8

アクセサリ：¥496,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	16

LF_DL950_BasicPackHighSpeed-011A
Rev.3 2026/8/17