

リーフレット

DL950 音解析パッケージ

対象のお客様：自動車・輸送機器、工作機械、ブロワー製品、配管、構造物など

音解析セット (マイクロホン版)

特長

- GRAS社製プリアンプ内蔵型マイクロホン対応
- CCLD (定電流駆動) 方式対応で、外部電源不要
- BNC入力のため、各種センサーにも対応
- 設定変更により、オシロスコープとしても使用可能

特徴的機能：FFT解析、包絡線演算

- オーバーオール値演算 (Measure機能)
- FFT解析*¹ (最大8波形)
*1ユーザー定義演算 /G02 オプション
- 包絡線演算*² (エンベロープ)
*2リアルタイム演算 /G03 オプション



An Axiometrix Solutions Brand



701275



46AE



スコープコーダ DL950

基本セット価格：¥1,592,000 (税抜き)

DL950：¥1,122,000

形名	品名	数量
DL950-D-HJ	DL950 スコープコーダ (1Gポイントメモリー)	1
/G02	ユーザー定義演算	
/G03	リアルタイム演算	

プラグインモジュール：¥164,000

形名	品名	数量
701275	加速度/電圧モジュール (AAF付)	1

アクセサリ：¥306,000

形名	品名	数量
46AE	GRAS社製 (本社 デンマーク) 1/2" 自由音場型マイクロホン	1
366925	BNCケーブル (2m)	1

※ マイクロホンの校正には、マルチ音響校正器 42AGがご利用いただけます

LF_DL950_SoundAnalysisPack-01JA
Rev.5 2026/8/17