

はじめに

本製品は YOKOGAWA 製品専用の USB パワーアダプタです。本書では、USB パワーアダプタを安全に使用するための注意事項と仕様について説明してきます。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

本製品には、以下のマニュアルが添付されています。大切に保存してください。

マニュアル名	マニュアル No.	内容
USB パワーアダプタ ユーザズマニュアル	IM 739876-01JA	本書です。
お問い合わせ先 (Inquiries)	PIM 113-01Z2	各国や地域の当社営業拠点の連絡先が記載されています。

このマニュアルで使用している表記法

警 告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その危険を避けるための注意事項が記載されています。

注 意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

本機器を安全にご使用いただくために

本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。このマニュアルで指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれることがあります。このマニュアルは製品の一部分として重要な内容を含んでいます。本機器を廃棄するまで、本機器を使用するときにご覧になれるところに、このマニュアルを大切に保存してください。なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害については、YOKOGAWA は責任と保証を負いかねます。

警 告

- ・ 本機器は YOKOGAWA 製品専用の USB パワーアダプタです。指定された YOKOGAWA 製品以外には、使用しないでください。
- ・ 本機器を使用する前に、電源電圧が本機器の定格電源電圧の範囲内であることを確認してください。
- ・ USB ケーブルは、指定された YOKOGAWA 製品に付属されているものをご使用ください。
- ・ 本機器を分解または改造しないでください。
- ・ 本機器を落としたり、投げつけたりしないでください。
- ・ 本機器を空中にぶら下げた状態で使用しないでください。
- ・ 本機器を布などで覆ったり、包んだりした状態で使用しないでください。
- ・ 本機器を電源コンセントや測定器に接続した状態で、本機器や測定器を移動しないでください。
- ・ 屋外、または雨や水にあたる場所で本機器を使用しないでください。
- ・ 火のそばや炎天下など、高温になる場所に放置しないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、本機器をコンセントから抜いてください。
- ・ 本機器が異常または危険な状態になったときに、直ちに本機器を外せるように設置してください。
- ・ 指定された製品との接続については、接続する製品の取扱説明書をご覧ください。
- ・ USB ケーブルは、指定された製品の正しい場所に接続してください。
- ・ USB ケーブルは、ゆるまないように、しっかりと接続してください。
- ・ 使用中、異常な状態になったときは、直ちに接続している機器の電源をオフにするとともに、本機器をコンセントから抜いてください。

USB ケーブルの取り扱い方法

- ・ プラグの付け根を無理に曲げないでください。
- ・ USB ケーブルを繰り返し曲げたり、ねじったりしないでください。
- ・ USB ケーブルを本機器に巻きつけないでください。
- ・ USB ケーブルを束ねた状態で本機器を使用しないでください。
- ・ USB ケーブルをドアや棚の扉などで挟まないでください。
- ・ USB ケーブルの改造、加工、断線の修理はしないでください。
- ・ 本機器を持ち運ぶときは USB ケーブルを引っ張らずに本体を持ってください。
- ・ USB ケーブルの金属部分に金属製のものを近付けないでください。
- ・ 本機器や USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。

注 意

通電中の USB パワーアダプタに長時間触れ続けしないでください。低温やけどをする恐れがあります。




梱包内容の確認

梱包箱を開けたら、ご使用前に以下の梱包内容を確認してください。万一、外観に異常が認められる場合は、お買い求め先にご連絡ください。

品名	形名	内容
USB パワーアダプタ	739876-M*	PSE 適合

* 739876-M は YOKOGAWA におけるオーダー形名です。



仕様

項目	仕様
定格電源電圧	100 VAC ~ 240 VAC
電源電圧変動許容範囲	90 VAC ~ 264 VAC
電源電圧周波数	50 Hz / 60 Hz
電源周波数変動許容範囲	47 Hz ~ 63 Hz
最大入力電流	1 A
定格出力電圧	5 VDC / 9 VDC / 12 VDC / 15 VDC / 20 VDC
定格最大出力電流	3 A (ただし 出力電圧が 20VDC のときは 2.25 A)
動作環境	温度 : 0°C ~ 40°C 湿度 : 5% ~ 95% (結露なきこと)
保存環境	温度 : - 20°C ~ 65°C 湿度 : 5% ~ 95% (結露なきこと)
外形寸法	35.0 (W) × 72.0 (H) × 54.0 (D) mm (突起部を除く)
質量	約 148 g
安全規格	PSE(日本) 本機器は日本国内でのみご使用ください
EMC 規格	VCCI、CISPR32 Class B
省電力規制	EFFICIENCY LEVEL VI
製品表示	Model No: UIWCH3045-020022CA