

リーフレット

# DL950 電力解析パッケージ② (/G05オプション)

対象のお客様：中小形パワーコンディショナ、UPS、EV、産業ロボット、エアコン、フォークリフトなどの開発担当

## 電力確度保証付き三相電力計測・解析セット

### アプリケーション


- 電力系統機器や動力系モーターの過渡電力解析
- 商用電源・工場電源で使う機器の電力確度付き統合計測

### 特長

- 最大入力電圧 1000V、16ビット、1MS/sによる絶縁計測
- 基本確度0.14% (DC、50/60Hz) の電力確度保証

### 特徴的機能： 電力解析、確度保証

- 入出力合わせて2系統までの電力演算結果をトレンド表示
- 最速0.1ms間隔のCycle by Cycle電力演算
- 1台で波形と電力、音・振動・加速度・熱や制御信号を同期測定
- 規格で測定確度が要求される評価試験に使用可能



スコープコーダ DL950

基本セット価格：**¥2,653,700** (税抜き)

DL950：¥1,124,000

形名	品名	数量
DL950-D-HJ	DL950 スコープコーダ (1Gポイントメモリー)	1
/G05	電力演算 (リアルタイム演算含む)	
/P4	プローブ電源4出力	

プラグインモジュール：¥540,000

形名	品名	数量
720301	電力計測 1MS/s 16ビット 絶縁モジュール	3

アクセサリ：¥989,700

形名	品名	数量
758917	測定リードセット	3
701954	ワニグチクリップ (ドルフィン型)	3
CT1000S-L3	AC/DCスプリットコア電流センサー	3



720301



701954



758917



CT1000S

LF\_DL950\_PowerAnalysisPack-02JA  
Rev.1 2026/3/25