


圧力コントローラ MC300

その圧力、狙い通りに出ていますか？



—— MC300が選ばれる4つの理由 ——

1 狙った圧力をブレずに安定出力

高精度な制御により、常に安定した圧力を維持

2 スムーズな設定値への到達

設定値まで素早く到達し、検査時間を短縮

3 便利な微負圧出力

真空ポンプ不要で負圧を発生、ゼロ点付近も微調整可能

4 壊れにくい制御方式

摩耗が少なく、長く安定して使える高耐久設計

MC300に関する詳細情報はQRコードからご覧下さい。



ここが他と違う！

一般的な圧力コントロールの場合

オーバーシュートしやすい…

摩耗しやすく壊れやすい…

安定しない…

微調整が苦手…



その課題 **MC300**なら 解決できます！




Pick Up

設定圧までスムーズに加速

オーバーシュートを抑えながら

応答時間5秒以内で設定圧まで高速かつ

安定して加圧。対象物への負荷を減らし、
信頼性の高い試験・測定を実現します。



0から50 kPaに加圧 負荷容量：20 cc (200 kPaレンジモデル)

横河計測株式会社

本社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
TEL:042-690-8811 FAX:042-690-8826
ホームページ <https://www.yokogawa.com/jp-yml/>

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター ☎ **0120-137-046** までお問い合わせください。
E-mail : tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間：祝祭日を除く、月～金曜日/9:00～12:00、13:00～17:00

お問い合わせは

YMI-N-J01