

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発



スコープコーダ DL350

高電圧向けのポータブル計測器選定でお困りはありませんか？

- どのような計測器を選定すれば良いかわからない
- 電源やインバータなどの高電圧信号を安全に測定したい
- 高価な差動プローブを使わず、測定点の電位を気にせずに測定したい

高電圧を安全かつ安価に測定したいときに、絶縁・ポータブルの DL350 が便利です

使用用途に合わせて以下の構成から選択してください。

絶縁の計測器を先ずは導入したい	▶ DL350 2ch 絶縁 導入基本計測セット
高サンプルレート・絶縁の計測器を導入をしたい	▶ DL350 絶縁計測パッケージ (高速サンプリング版)
多チャンネル・絶縁の計測器を導入をしたい	▶ DL350 絶縁計測パッケージ (多チャンネル版)
電源ラインの監視や不具合解析ができる バッテリー駆動の計測器を導入したい	▶ DL350 絶縁計測パッケージ (電源監視版)
実車走行試験で電圧や振動などのデータとともに、 GPS時刻・位置情報を同期して記録したい	▶ DL350 絶縁計測パッケージ (GPS同期版)

LF_DL350_BasicPack-00JA
Rev.2 2026/9/16

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発

2ch 絶縁 導入基本計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 800V、12ビット、10MS/sによる同時計測
- AC/DC/バッテリー (最大3時間駆動)*の3Way電源

* /EB オプション

特徴的機能

- スコープモードとメモリーレコーダモード
 - 絶縁オシロスコープとしてもデータレコーダとしても使える
- オートセットアップ機能
 - 入力信号から、最適な縦軸と横軸を自動設定、波形を表示
- 2か所ズーム
 - 2か所の異なる拡大率の同時ズーム表示
- ヒストリ機能
 - トリガ波形を最大1000枚自動保存
 - 後から波形を検索、解析が可能
 - トリガ条件の再設定、再測定が不要



スコープコーダ DL350

基本セット価格：¥621,000 (税抜き)

DL350：¥443,000

形名	品名	数量
DL350-HJ	DL350 スコープコーダ	1
/EB	バッテリーパック+バッテリーパックカバー	
720921-M	ACアダプタ	

プラグインモジュール：¥116,000

形名	品名	数量
720250	高速 10MS/s 12ビット 絶縁モジュール	1

アクセサリ：¥62,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	2



720250



702902

LF_DL350_BasicPack-01JA
Rev.2 2026/9/16

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ (高速サンプリング版)

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発



スコープコーダ DL350

2ch 高分解能・高速サンプリング・絶縁 電圧計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 1000V、12ビット、100MS/sによる同時計測
- AC/DC/バッテリー (最大3時間駆動)*の3Way電源
* /EB オプション

特徴的機能

- スコープモードとメモリーレコーダモード
 - 絶縁オシロスコープとしてもデータレコーダとしても使える
 - 最大4CH、20MHzの絶縁オシロスコープとして機能
- 100Mポイント/モジュールのロングメモリー
 - SDカードへ最大20Gポイント/モジュールの記録が可能
- 2か所ズーム
 - 2か所の異なる拡大率の同時ズーム表示
- 多様な解析機能
 - オートセットアップ機能、ヒストリ機能、波形パラメータの自動測定、統計処理
 - 波形演算、FFT、GO/NO-GO判定 など



720211



702902

基本セット価格：¥833,000 (税抜き)

DL350：¥443,000

形名	品名	数量
DL350-HJ	DL350 スコープコーダ	1
/EB	バッテリーパック+バッテリーパックカバー	
720921-M	ACアダプタ	

プラグインモジュール：¥328,000

形名	品名	数量
720211	高速 100MS/s 12ビット 絶縁モジュール	1

アクセサリ：¥62,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	2

LF_DL350_BasicPackHighSpeed-01JA
Rev.2 2026/9/16

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ (多チャンネル版)

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発

8ch 高分解能・絶縁 電圧計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 600V、16ビット、1MS/sによる同時計測
- AC/DC/バッテリー (最大3時間駆動)*の3Way電源
* /EB オプション

特徴的機能

- スコープモードとメモリーレコーダモード
 - 絶縁オシロスコープとしてもデータレコーダとしても使える
- 100Mポイント/モジュールの大容量メモリー
 - SDカードへ最大20Gポイント/モジュールの記録が可能
- 2か所ズーム
 - 2か所の異なる拡大率の同時ズーム表示
- 多様な解析機能
 - オートセットアップ機能、ヒストリ機能、波形パラメータの自動測定、統計処理
 - 波形演算、FFT、GO/NO-GO判定 など



720254



702902



スコープコーダ DL350

基本セット価格：¥1,113,000 (税抜き)

DL350：¥443,000

形名	品名	数量
DL350-HJ	DL350 スコープコーダ	1
/EB	バッテリーパック+バッテリーパックカバー	
720921-M	ACアダプタ	

プラグインモジュール：¥422,000

形名	品名	数量
720254	4CH 1MS/s 16ビット 絶縁モジュール	2

アクセサリ：¥248,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	8

LF_DL350_BasicPackMultiCh-01JA
Rev.2 2026/9/16

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ (電源監視版)

対象のお客様：DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発

4ch 絶縁 高電圧 & ロジック計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 1000V、16ビット、1MS/sによる同時計測
- AC/DC/バッテリー (最大3時間駆動)*の3Way電源
* /EB オプション

特徴的機能

- ノイズ環境に強い8.4型薄膜抵抗方式タッチパネル
 - スタイラスペンや手袋をしたままでの操作が可能
- 電源異常を検知するウェーブウィンドウトリガ
 - 瞬停、サグ、サージ、周波数変動を確実に捕捉
 - 複雑なトリガの組み合わせ設定が不要
- 高調波測定機能
- 電源切替え制御ロジック信号も同時記録
 - DL350本体に700987を最大2個接続、16bitで記録可能
- トリガ時にデータ保存、メール送信可能 (アクション機能)



720268



700987



スコープコーダ DL350

基本セット価格：¥837,200 (税抜き)

DL350：¥443,000

形名	品名	数量
DL350-HJ	DL350 スコープコーダ	1
/EB	バッテリーパック+バッテリーパックカバー	
720921-M	ACアダプタ	

プラグインモジュール：¥306,000

形名	品名	数量
720268	高圧 1MS/s 16ビット (AAF, RMS付) 絶縁モジュール	2

* 測定には測定リードセット758917とワニグチアダプタ (758922あるいは758929など) の組み合わせが別途必要

アクセサリ：¥88,200

形名	品名	数量
758933	測定リード	4
701954	ワニグチクリップ (ドルフィン型)	4
700987	8CH 絶縁ロジックプローブ*	1

LF_DL350_BasicPackPowerMonitor-01JA
Rev.2 2026/9/16

リーフレット

DL350 絶縁計測パッケージ (GPS同期版)

対象のお客様：自動車・輸送機器、DC/DCコンバータ開発、パワコン開発、電池開発、モーター・インバータ開発



スコープコーダ DL350

2ch 絶縁 電圧 & CAN FD/LIN 計測セット

特長

- 差動プローブが不要な内部チャンネル間絶縁構造
- 最大入力電圧 1000V、12ビット、100MS/sによる同時計測
- AC/DC/バッテリー (最大3時間駆動)*の3Way電源
* /EB オプション

特徴的機能

- アナログ波形と車載シリアル通信データの同時記録
 - アナログ信号とCAN/CAN FDまたはLIN信号の同時記録、トレンド表示
 - SDカードへの長時間直接記録
 - 右の構成で、100kS/s・20時間の記録が可能
 - 測定データとGPS情報の同期
 - 測定データに緯度、経度、高度、速度、移動方位や時刻などを付加
 - 測定データと走行軌跡の同時表示
 - DIAdem*上で測定データと地図上の走行軌跡を同時表示可能
- * NI社の製品です。



720211



720245



702902

基本セット価格：¥1,304,000 (税抜き)

DL350：¥443,000

形名	品名	数量
DL350-HJ	DL350 スコープコーダ	1
/EB	バッテリーパック+バッテリーパックカバー	
720921-M	ACアダプタ	

プラグインモジュール：¥707,000

形名	品名	数量
720211	高速 100MS/s 12ビット 絶縁モジュール	1
720245	CAN FD/LIN モニタモジュール	1

アクセサリ：¥154,000

形名	品名	数量
702902	10:1 パッシブプローブ (絶縁型BNC用)	2
720940	GPSユニット	1
720922	DC電源ケーブル (シガレットプラグ型)	1

LF_DL350_BasicPackGPS-01JA
Rev.2 2026/9/16