


防水効果を高め、衛生的にご使用いただくため「防水カバー」を使用することをおすすめします。

適用機種： 温度コレクタシリーズ
デジタル温度計シリーズ



■ 防水カバーの使い方

1. 測定器本体（温度コレクタ / デジタル温度計）に付いているストラップは、外してください。
2. 測定器本体のセンサ取付け位置 (A) にプローブ（コネクタ）を差し込んでから、防水カバーに入れてください。
(2 チャンネル (A), (B) 同時に測定するときは、2 本のプローブのコードを揃えてください。)
3. プローブのコードを出して、マジックテープを止めます。
(カバーの出し入れ口がなるべく開かないようにマジックテープを止めてください。)
4. 防水カバーの上端を折り曲げて、[1] のマジックテープに止めてください。

<TM10 : 54050 を使用する場合>

4. 防水カバーの上端を折り曲げて、
[2] のマジックテープに止めてください。

(TM10 : 54050 は、受注停止製品)

