


ガス・オイル

保守保全

超音波流量計のメンテナンス

信号波形の確認と記録を1台で実現

- 小型・軽量で携帯に最適
- バッテリ駆動により現場への持ち出しも容易
- 「アシスタントソフトウェア」で測定データを簡単バックアップ
- デジタル信号の波形品質まで解析できる高速モジュール



◆ 構成例



スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリー)オプション付き



720250
高速10MS/s 12bit絶縁モジュール



720921-M
ACアダプタ