


工場設備

保守保全

回転機の突入電流と回転パルス測定

プラントメンテナンスに最適な レコーダとオシロスコープの1台2役

- 小型・軽量で携帯に最適
- バッテリ駆動により現場への持ち出しも容易
- 「かんたん設定」モードで簡単に測定開始
- モジュールを交換することで温度測定や振動測定にも対応



◆ 構成例



スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリー)オプション付き



720254
1MS/s 4chモジュール



720921-M
ACアダプタ



720930
電流クランププローブ ×3