

輸送機器


品質保証

# ディーラーでの不具合車両解析

## 出張先でもテストベンチと

## 同等品質の測定が可能

- 小型・軽量により出張先（ディーラー）への運搬も容易
- 上位モデル（DL850E/EV）との共用モジュールで同等品質の測定を実現
- アシスタントソフトウェアにより出張先で測定したデータを一括バックアップ



### ◆構成例

スコープコーダ DL350 本体 /EB(バッテリー)オプション付き

720921-M ACアダプタ

701931 電流プローブ

720254 1MS/s 4chモジュール 2枚

701934 プローブ電源