

基板・電子部品


評価試験

ほこりセンサの性能試験

SDカード記録対応で 高速長時間測定を実現

- SDカード記録により10 μ s周期で2時間連続測定が可能※
- 『かんたん設定』モードにより3ステップで設定完了
- 8.4型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

※ 最長記録時間は測定モード、測定ch数により異なります。詳細は製品カタログをご確認ください。



◆構成例

スコープコーダ DL350 本体 /EB(バッテリー)オプション付き

720254
1MS/s 4chモジュール

720921-M
ACアダプタ