

金属加工


生産・製造

# 圧延(冷延)工程での板厚測定

LR4100のリプレイス

## 外部クロック入力によるライン同期

- 回転パルスに同期しチャートレコーダライクな測定が可能
- 新モジュールによりLRシリーズと同等の測定性能を実現
- 8.4型タッチパネルディスプレイによる簡単操作
- SDカードへの測定データ保存によりペーパーレス化



### ◆ 構成例



スコープコーダ DL350 本体  
/EB(バッテリー)オプション付き



720266  
低ノイズ型電圧モジュール



720921-M  
ACアダプタ