

工場設備


生産・製造

粉碎装置の電源ノイズ測定

DC電源に重畳した

微細なノイズも観測可能

- 最高1MS/sにより高い周波数のノイズも捕捉
- ACカップリング搭載により
DC電源上の微細なリップルノイズ等を観測可能
- バッテリ駆動対応で停電時でも止まることなく測定可能
- 8.4型タッチパネルディスプレイによる簡単操作



◆ 構成例



スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリー)オプション付き



720254
1MS/s 4chモジュール



720921-M
ACアダプタ