


輸送機器

評価試験

自動二輪車 走行時の振動測定

小型・軽量でも振動、CANデータ、GPS情報を同時測定可能

- 小型・軽量、バッテリー駆動対応で自動二輪車にも積載可能
- モジュールを組合せて振動とCANデータを同時測定可能
- GPSユニットを接続で測定時の位置情報を取得可能



◆ 構成例

スコープコーダ DL350 本体 /EB(バッテリー)オプション付き

720921-M ACアダプタ

720940 GPSユニット

701275 加速度モジュール

720240 CANバスモニタモジュール