

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例


工場設備

評価試験

レーザー溶接の駆動電圧測定

高速度カメラの映像と 測定データを高度同期可能

- 超スロー映像と高精度波形データによる詳細な解析
- 映像と波形のズレを究極まで低減した高度な同期
- 最高100MS/sの絶縁測定



◆構成例

	<p>スコープコーダ DL350 本体 /EB(バッテリー)オプション付き</p>		<p>720921-M ACアダプタ</p>
	<p>720250 高速10MS/s絶縁モジュール</p>		<p>701992-ES01 XviewerEYE</p>