

工場設備


評価試験

アーク溶接の駆動電圧・電流測定

高速度カメラの映像と

測定データを高度同期可能

- 超スロー映像と高精度波形データによる詳細な解析
- 映像と波形のズレを究極まで低減した高度な同期
- 最高100MS/sの絶縁測定



◆構成例



スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリー)オプション付き



720921-M
ACアダプタ



720250
高速10MS/s絶縁モジュール×2



701992-ES01
XviewerEYE