

製紙製鉄


保守保全

生産設備の電源監視

小型・軽量でも三相三線の 電圧・電流を同時に測定可能


- 1MS/s 4chモジュール2枚装着で8ch同時測定
- バッテリ駆動対応で停電時でも止まることなく測定可能
- ウェーブウィンドウトリガでサージや周波数変動も検知
- 8.4型タッチパネルディスプレイによる簡単操作

電源制御盤




10:1パッシブプローブ
702902


電流クランププローブ
720930



電圧 3ch 電流 3ch



■ ウェーブウィンドウトリガとは
直前の波形を元にウェーブウィンドウを作成、現波形と比較しウィンドウから外れるとトリガをかけます。



ウェーブウィンドウトリガ画面例

◆ 構成例



スコープコーダ DL350 本体
/EB(バッテリー)オプション付き



720254
1MS/s 4chモジュール ×2



720921-M
ACアダプタ