

DL350 スコープコーダ アプリケーション事例


電力/設備製造

保守保全/評価試験

マイクロ水力発電機の動作試験

発電機の振動と流量計の伝送信号の 同時・統合計測をポータブル機で実現

- 加速度センサを直接接続可能 (アンプ内蔵タイプ)
- バッテリ駆動でラクラク設置
- 発電機の高電圧を直接入力可能



◆構成例

	DL350 /EB (バッテリー付き)		720921-M ACアダプタ		701275 加速度/電圧モジュール
	アンプ内蔵型 加速度センサ (社外品)		AC/DC電流クランプ (社外品)		701265 温度/高精度電圧モジュール
					720268 高圧モジュール