

製品名		実施製品形名	製品名称
標準発生器		2553A	プレシジョンDCキャリブレータ
		2560A	プレシジョンDCキャリブレータ
		2558A	交流標準電圧電流発生器
スコープコーダ	本体	DL950	スコープコーダ
		DL850E	スコープコーダ
		DL850EV	スコープコーダピークルエディション
		DL350	スコープコーダ
		SL2000	高速データアキュイジションユニット
	電圧モジュール	720212	高速200MS/s 14ビット 絶縁モジュール
		720211	高速100MS/s 12ビット 絶縁モジュール
		720250	高速10MS/s 12ビット絶縁モジュール
		701251	高速1MS/s 16ビット絶縁モジュール
		720256	4CH 10MS/s 16ビット 絶縁モジュール
		720254	4CH 1MS/s 16ビット 絶縁モジュール
		701255	高速10MS/s 12ビット 非絶縁モジュール
		720268	高圧1MS/s 16ビット絶縁モジュール（AAF、RMS付）
	電圧・温度 モジュール	701261	ユニバーサル（電圧 / 温度）モジュール
		701262	ユニバーサル（電圧 / 温度）モジュール（AAF付）
		701265	温度 / 高精度電圧絶縁モジュール
		720266	温度 / 高精度電圧絶縁モジュール（低ノイズ型）

※上記製品以外でも限定的なJCSS校正が可能な場合がございます。詳細はお問い合わせください。