

Model 701260 高電圧 100kS/s 16 ビット絶縁モジュール (RMS 付) の取り扱いについて

2013 年 10 月以降、高電圧 100kS/s 16 ビット絶縁モジュール (RMS 付) (701260) は、安全規格 EN61010-1 と EN61010-2-030 に適合しないため、モジュール 701267 に置き換わりました。
モジュール 701260 を使用する場合は、各マニュアルのそれぞれの節を参考にしてください。

■ DL850/DL850V

プローブの接続方法：スタートガイド IM DL850-03JA の 3.5 節
仕様：スタートガイド IM DL850-03JA の付録 6

■ SL1400

プローブの接続方法：ユーザズマニュアル IM 701240-01 の 3.7 節
仕様：ユーザズマニュアル IM 701240-01 の付録 14

■ SL1000

プローブの接続方法：ユーザズマニュアル IM 720120-01 の 3.5 節
仕様：ユーザズマニュアル IM 720120-51 の付録